



BON DE COMMANDE
01/23

new ZIPPIE TS

CE Charge tolérée
jusqu'à 68 kg

Adresse de facturation

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

Date: _____

Commission: _____

Adresse de livraison



Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

Prière d'envoyer les commandes à : **cs@sunrisemedical.ch**

Prix de base à partir de CHF 3670

Position tarifaire de l'assurance sociale

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

40.132.004

Lors de commande de pièce détachées, prière de donner le numéro d'article, pas de numéro de code

Tous les prix en CHF, sans TVA


Toutes les mesures en 0 mm, Mesures arrondies ± 10 mm

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande

● = Option standard

n/c = Option sans prix suppl.

Sous réserve de modifications techniques
et de fautes d'impression

Modèle Zippie					Châssis, suite			
Modèle					187W27 Largeur de l'assise large, largeur variable (suite)			
☐	187WM67	châssis pliante Zippie TS ¹	(EIZ1) (E1234)	3670	☐	187S6 380 mm (15") n/c		
☐	187WM68	châssis fixe Zippie TS ¹	(EIZ1) (E1233)	3670	☐	187S7 407.5 mm (16") n/c		
Fixations pour le transport handicapés montées/marquées					187W28 Largeur de l'assise X-large, largeur variable			
☐	187TO32	Récepteur de fixation avec siège de l'usine		n/c	☐	187S7 407.5 mm (16") n/c		
		(Veuillez choisir le siège!)			☐	187S8 432.5 mm (17") n/c		
☐	187TO31	Récepteur de fixation sans siège		n/c	☐	187S9 457.5 mm (18") n/c		
●	187TO33	Sans récepteur de fixation		Std	Prof./long. du châssis et pos. de montage tubes (voir aperçu ci-dessous)			
Mécanisme inclinable/basculant 70.147.000					187FD13 Châssis standard			
☐	187TT12	Mécanisme de bascule par levier manuel		824	☐	187FD4 330 mm (13") n/c		
☐	187VZ01	Câbles croisés		n/c	☐	187FD5 355 mm (14") n/c		
●	187VZ02	Câbles linéaires		Std	☐	187FD6 380 mm (15") n/c		
☐	187TT8	Mécanisme de bascule par pédale ²		824	☐	187FD7 407.5 mm (16") n/c		
Coloris du châssis					☐	187FD8 432.5 mm (17") n/c		
☐	187C140	Aztec Gold		n/c	☐	187FD9 457.5 mm (18") n/c		
☐	187C2	Black (incomp. avec version Zebra)		n/c	187FD15 Châssis long			
☐	187C141	Black Cherry		n/c	☐	187FD10 482.5 mm (19") n/c		
☐	187C10	Black Opal		n/c	☐	187FD36 507.5 mm (20") n/c		
☐	187C38	Blue Opal		n/c	Diagramme profondeur du châssis Définir l'adaptation de l'outillage à la position de montage des tubes du dossier : a. Ajoutez à la profondeur de l'unité d'assise (fixations incl.), depuis les tubes dossier b. la profondeur d'assise désirée sur le châssis Exemple: a=50 mm dossier + b=407.5 mm profondeur d'assise désirée soit un total de 457.5 mm (position de montage des tubes dossier) (ce qui donne un châssis standard 457.5 mm)			
☐	187C36	Candy Blue		n/c				
☐	187C14	Candy Purple		n/c				
☐	187C35	Candy Red		n/c				
☐	187C142	Electric Blue		n/c				
☐	187C143	Evergreen		n/c				
☐	187C126	Glow		n/c				
☐	187C144	Green Apple		n/c				
☐	187C147	Hot Sparkle Pink		n/c				
☐	187C148	Mauve Pink		n/c				
Siège / Dossier					Lorsque vous optez pour le "Récepteur de fixation avec siège de l'usine" l'une des combinaisons suivantes doit être choisie!			
Siège 40.507.000					Siège 40.507.000			
☐	187ST55	Unité d'assise fixe (nécessite un dossier fixe!)		152	☐			
☐	187ST14	Planche de siège évolutive, réglable		192	☐			
Dossier 40.507.000					Dossier 40.507.000			
☐	187BT37	Unité de siège fixe, basse (305 mm haut)		152	☐			
		(Prof. de l'assise = 50 mm + courte que la long. du châssis)			☐			
☐	187BT38	Unité de siège fixe, moyenne (355 mm haut)		152	☐			
		(Prof. de l'assise = 50 mm + courte que la long. du châssis)			☐			
☐	187BT39	Unité de siège fixe, haute (407.5 mm haut)		152	☐			
		(Prof. de l'assise = 50 mm + courte que la long. du châssis)			☐			
Système de siège et dossier voir bulletin de commande JAY								
Matrice modification de la prof. du châssis								
Prof. siège		Zone		Max.				
		Min.						
Moyenne 330 - 355 mm		297.5		412.5				
Large 380 - 432.5 mm		350		462.5				
X-large 457.5 - 507.5 mm		400		515.00				
187W25 Largeur de l'assise étroite, largeur variable								
☐	187S1	255 mm (10")		n/c				
☐	187S2	280 mm (11")		n/c				
☐	187S3	305 mm (12")		n/c				
187W26 Largeur de l'assise moyenne, largeur variable								
☐	187S3	305 mm (12")		n/c				
☐	187S4	330 mm (13")		n/c				
☐	187S5	355 mm (14")		n/c				
187W27 Largeur de l'assise large, largeur variable								
☐	187S5	355 mm (14")		n/c				

Siège / Dossier (suite)					Repose-pieds/Palettes						
1. Dossier avec poignées de poussée, hauteur fixe					1. Palettes de repose-pieds fixées à la potence						
☐	187BP9	Bas	(480 mm longueur tube)	40.510.000	n/c	(palettes sans tube de fixation intermédiaire montées directement à la potence)					
☒	187BP10	Moyen	(560 mm longueur tube)	40.510.000	Std	Possibilités de repose-pieds 40.505.000					
☐	187BP11	Haut	(630 mm longueur tube)	40.510.000	n/c	☐	187H89	70° amovibles / pivotants, fixés depuis l'avant	n/c		
☐	187BP13	Rallonges de poignées amovibles ¹		40.510.000	88	☐	187H90	80° amovibles / pivotants, fixés depuis l'avant	n/c		
☐	187RG1	Barre de stabili.p.dossier (s.plie même temps que le châssis)			179	☐	187H91	90° amovibles / pivotants, fixés depuis l'avant	n/c		
2. Dossier réglable en hauteur					☐	187H9	70° renforcés, amovibles, fixés depuis l'avant	n/c			
Châssis fixe avec barre de poussée à angle réglable					☐	187H10	80° renforcés, amovibles, fixés depuis l'avant	n/c			
☐	187B202	Standard (ajustable de 407.5 - 560 mm)		40.510.000	255	☐	187H11	90° renforcés, amovibles, fixés depuis l'avant	n/c		
☐	187PH8	Barre de poussée standard		40.510.000	n/c	☐	187H23	90° relevables sép. en hauteur, amovibles/pivotants	402		
☐	187BP9	Barre de poussée longue		40.510.000	n/c	Rallonge de la potence des repose-pieds					
☐	187B203	Haut (ajustable de 482.5 - 635 mm)		40.510.000	255	☐	187E23	50 mm (2") (pas monté)	39		
☐	187PH8	Barre de poussée standard		40.510.000	n/c	☐	187E24	100 mm (4") (pas monté)	39		
☐	187PH9	Barre de poussée longue		40.510.000	n/c	Palettes de repose-pieds 40.505.000					
Châssis pliante avec poignées de poussée à angle réglable					☐	187F9	Bi-partis, alu, réglable en angle, petit, avec soutien mollet ⁵	n/c			
☐	187B204	Standard (ajustable de 432.5 - 585 mm)		40.510.000	255	☐	187F8	Bi-partis, alu, régl. en angle, grand, incl. maint. des talons ⁶	n/c		
☐	187BP47	poignées de poussée rabattable ²		40.510.000	n/c	☐	187F62	Monobloc, plastique, 90°, régl. en angle et en profondeur ⁷	n/c		
☐	187B205	Haut (ajustable de 507.5 - 660 mm)		40.510.000	255	2. Palettes de repose-pieds fixées aux tubes					
☐	187BP47	poignées de poussée rabattable ²		40.510.000	n/c	(palettes fixées aux tubes intermédiaires)					
Options tubes de dossier Hauteur fixe Châssis fixe Châssis pliante					Possibilités de repose-pieds 40.505.000						
					☐	187H85	60° amovibles / pivotants	n/c			
					☐	187H86	70° amovibles / pivotants	n/c			
					☐	187H116	80° amovibles / pivotants	n/c			
					☐	187H24	Rep.-pieds relevables sép. en hauteur, adap. longueur ⁸	402			
					☐	187H14	Repose-pieds relevables sép. en hauteur ⁹	402			
					Tubes de repose-pieds						
					☐	187E1	court	292.5 - 355.0 mm (11.5"-14")	n/c		
					☐	187E2	moyen	355.0 - 432.5 mm (14"-17") ¹⁰	n/c		
					☐	187E5	long	432.5 - 485.0 mm (17"-19")	n/c		
					☐	187E16	haut, fixée avec des pinces		n/c		
					Palettes de repose-pieds 40.505.000						
					☐	187F1	Bi-partis, plastique avec maintien des talons ¹¹	n/c			
					☐	187F3	Bi-partis, alu, réglables en angle, grand, maintien des talons	n/c			
					☐	187F4	Bi-partis, alu, réglables en angle, petit, soutien mollets incl. ¹²	n/c			
☐	187F5	Bi-partis, alu ¹³	n/c								
☐	187F48	Monobloc, alu, régl.en angle et hauteur, soutien-mollets ¹⁴	n/c								
Options repose-pieds											
☐	187IG2	Protection pour châssis Néoprène ¹⁴	57								
☐	187A54	Soutien-mollets complémentaires	46								
☐	187A110	Bande de fixation pour les jambes (paire) ¹⁵	46								
☐	187H32	Sans repose-pieds	n/c								
☐	187F7	Sans tubes de repose-pieds, sans palettes	n/c								
☐	187HL4	Sans maintien des talons	n/c								
☐	187HL6	Sans soutien-mollets	n/c								
☐	188DI48	Protège-genou, housse avec gel, pour 187H24 / 187H14	201								
Roues avant											
☐	187CW30	3" Micro lumineuses	71								
☐	187CW31	4" Micro lumineuses	71								
☐	187CW51	5" Micro lumineuses	71								
☒	187CW5	5 x 1" (125 x 25 mm) Polyuréthane	Std								
☐	187CW7	5 x 1.5" (125 x 37.5 mm) Polyuréthane ¹⁶	n/c								
☐	187CW33	6 x 1" (150 x 25 mm) Pneumatique	n/c								
☐	187CW34	6 x 1" (150 x 25 mm) Polyuréthane	n/c								
☐	187CW35	6 x 1.5" (150 x 37.5 mm) Polyuréthane ¹⁶	n/c								
☐	187CW21	8 x 1" (200 x 25 mm) Pneumatique ¹⁷	n/c								
Matrice accoudoirs fixés par 1 point											
Dimension accoudoirs	Longueur tube de transfert D	Pince de montage	Accoudoirs CLASSIC								
			Zone d'ajustage en hauteur H	Longueur du coussin L							
				Court	Long						
			Grand	202.5 mm	Grand		272.5 à 400 mm	260 mm	355 mm		
					Petit		222.5 à 350 mm				
Petit	132.5 mm	Grand	227.5 à 330 mm								
		Petit	185.0 à 285 mm								
Dimension accoudoirs	Longueur tube de transfert D	Pince de montage	Accoudoirs CONTOUR								
			Zone d'ajustage en hauteur H	Longueur du coussin L							
				Court	Long						
			Grand	202.5 mm	Grand		255.0 à 380 mm	267.5 mm	362.5 mm		
					Petit		210.0 à 317.5 mm				
Petit	132.5 mm	Grand	215.0 à 317.5 mm								
		Petit	172.5 à 272.5 mm								
1) Incompatible avec dossier réglable en hauteur / swing-away					10) Incompatible avec repose-pieds relevables sép. en hauteur						
2) Incompatible avec mécanisme de bascule par levier manuel					11) Incompatible avec LS 255 mm (10"), 280 mm (11") et 305 mm (12")						
3) Incompatible avec protège-vêtements en forme de T					12) Incompatible avec LS 432.5 mm (17") à 457.5 mm (18")						
4) Incompatible avec roues à rayons Lite					13) Uniquement avec repose-pieds relevables sép. en hauteur (14" - 18")						
5) Incompatible avec LS 432.5 mm (17") à 457.5 mm (18")					14) Uniquement avec palettes de repose-pieds fixées aux tubes 60°, 70° ou 80°						
6) Uniquement avec LS 255 mm (10") à 457.5 mm (18")					15) Uniquement avec repose-pieds bi-partis, alu, grands						
7) Uniquement avec LS 255 mm (10") à 407.5 mm (16")					16) Montage dans le trou supérieur de la roue avant évt. incompatible						
8) Incomp. avec LS 255 mm (10") à 330 mm (13") et avec repose-pieds bi-partis, plastique					17) Incompatible avec palettes de repose-pieds 90°						
9) Incompatible avec repose-pieds bi-partis, plastique et repose-pieds monobloc, alu											

Roues avant, suite					Mains-courantes				
☐	187CW32	8 x 1" (200 x 25 mm)	Polyuréthane ¹	n/c	☐	187HR1	Aluminium	n/c	
☐	187CW39	8 x 1.5" (200 x 37.5 mm)	Polyuréthane ¹	n/c	☐	187HR4	Plastifiées	70.171.000 139	
☐	187CW36	8 x 2" (200 x 50 mm)	Pneumatique ¹	n/c	☐	187HR7	Sans mains courantes	n/c	
☐	187CW37	8 x 2" (200 x 50 mm)	Pneum. avec rempl. flexel ¹	136	Mains courantes à tenons (incomp. avec le plastifié)				
Roues avant, options					☐	187HR8	8 tenons fixés avec inclinaison sur le côté ¹²	70.171.000 245	
☐	187CS3	Blocage des roues avant (conduite parallèle) ²			99	Blocage des freins moyeu pour accompagnateur			
Les dimensions dans la zone grise ne sont pas disponibles avec des freins à débattement ou à tirer. La relation siège-sol arrière peut être jusqu'à 37.5 mm (1.5") plus basse que celle de l'avant.					☐	187LK01	pour roues arrières 12" ¹³	40.503.000 n/c	
					☐	187LK02	pour roues arrières 16" ¹³	40.503.000 n/c	
					Freins (incomp. avec blocage des freins moyeu)				
					☐	187WL1	Freins à pousser	n/c	
					☐	187WL2	Freins à tirer	n/c	
					☐	187WL25	Freins à pied pour accompagnateur ¹⁴	40.503.000 n/c	
					☐	187WL10	Sans freins	n/c	
					Rallonges de freins				
					☐	187EH1	150 mm long, paire	40.503.000 40	
					☐	187EH2	150 mm long, droite	40.503.000 21	
					☐	187EH3	150 mm long, gauche	40.503.000 21	
					Roulettes anti bascule				
					☐	187AO1	Roulette anti bascule à l'avant du châssis ¹⁵	40.503.000 118	
					☐	187AT1	Roulette anti bascule à l'arrière du châssis	40.503.000 118	
					Accessoires				
					Sac à dos				
					☐	187A1	Noir, pour adultes	70.362.000 71	
					☐	187A2	Noir/anthracite, pour enfants	70.362.000 71	
					Sac pour siège				
					☐	187A8	Noir	50	
					Divers				
					☐	187A83	Trousse à outils	n/c	
					Ceinture de positionnement				
					☐	187A112	25 mm large, rembourrée/ réglable des deux côtés	70.112.000 102	
					☐	187A12	50 mm large fermeture encliquetable	70.112.000 112	
					☐	187A13	50 mm large rembourrée, fermeture encliquetable	70.112.000 112	
					☐	187A141	37.5 mm large, fermeture encliquetable	70.112.000 81	
					Protège rayons				
					☐	187A24	Transparent ¹⁶	40.509.000 204	
					Protège vêtements				
					☐	187SG33	Plastique, amovible, petit ¹⁷	40.509.000 n/c	
					☐	187SG29	Plastique, amovible, grand ¹⁷	40.509.000 n/c	
					SwissOption				
					☐		20" freins à tambours pour accomp. (Flexel)	40.503.000 710	
					☐		22" freins à tambours pour accomp. (Pneu/Flexel)	40.503.000 710	
					☐		24" freins à tambours pour accomp. (Pneu/Poly)	40.503.000 710	
					☐		7 x 1 3/4" (178 x 25 mm) pneu avec remplissage flexel	136	
					☐		Protège-habits en plastique, amovible et à fixer avec garde-boue	40.508.000 196	
					☐		Mains-courantes antidérapantes (FoamGrip)	70.171.000 299	
					☐		Levier de bascul. ☐ Montage à droite	40.506.000 50	
					☐		Levier de bascul. ☐ Montage à gauche	40.506.000 50	
							☐ Montage à droite & à gauche	40.506.000 101	
					☐		Table de thérapie en plexiglas, rabattable latéralement	70.161.000 389	
					Notes				
					1)	Incompatible avec palettes de repose-pieds 90°			
					2)	Incompatible avec roues avant 8x2" et 8x1.5"			
					3)	Uniquement avec roues arrières 12" et 16"			
					4)	Incompatible avec roues arrières 12"			
					5)	Uniquement avec roues arrières MAG 20", 22" oder 24" & LS 13" - 18"			
					6)	Incompatible avec roues arrières 20"			
					7)	Uniquement avec l'option unilatérale			
					8)	Incompatible avec mains-courantes pour roues arrières 12" ou 16"			
					9)	Incompatible avec roues arrières 12", 16" et 18"			
					10)	Uniquement avec roues arrières 12" et 24". Kevlar uniquement avec roues arrières 24".			
					11)	Uniquement avec roues à rayons 24"			
					12)	Uniquement avec roues arrières 24". Incompatible avec protège rayons.			
					13)	Uniquement avec roues arrières 12" et 16". Incomp. avec plaques de fixation courte. Incomp. avec plaque de fix. long. en prof. châssis 13", 14", 20" et avec comm. unilatérale.			
					14)	Incompatible avec le châssis pliant et uniquement avec roues arrières 12"			
15)	Incompatible avec verrouillage des roues avant et option transit								
16)	Incompatible avec roues arrières 12", 16" et 18" et avec mains-courantes à tenons.								
17)	Incompatible avec protège-vêtements/accoudoirs régl. en hauteur et en forme de T								

Les dimensions dans la zone grise ne sont pas disponibles avec des freins à débatement ou à tirer.
La relation siège-sol arrière peut être jusqu'à 37.5 mm (1.5") plus basse que celle de l'avant.

Axes et roues arrières				
Plaques de fixation				
☒	187AL18	12" plaque de fixation pour roue arrière ³	Std	
☐	187AL34	Courte, réglable ⁴	n/c	
☐	187AL35	Longue, réglable ⁴	n/c	
☐	187AL17	Commande unilatérale ⁵	90.101.000	1421
☐	187OA2	Mains-courantes standard	n/c	
☐	187HM1	Fixées à droite	n/c	
☐	187HM2	Fixées à gauche	n/c	
☐	187OA1	Mains-courantes à plus petit diamètre ⁶	n/c	
☐	187HM1	Fixées à droite	n/c	
☐	187HM2	Fixées à gauche	n/c	
Axes				
☐	187AX26	Axes pour commande unilatérale ⁷	n/c	
☐	187AX1	Axes à déverrouillage rapide	n/c	
☐	187AX11	Axes à déverrouillage rapide tetra	n/c	
Roues arrières				
☒	187RW13	12" MAG plastique ⁸	40.511.000	Std
☐	187RW14	16" MAG plastique ⁸	40.511.000	n/c
☐	187RW3	20" MAG plastique	40.511.000	n/c
☐	187RW8	22" MAG plastique	40.511.000	n/c
☐	187RW1	24" MAG plastique	40.511.000	n/c
☐	187RW12	18" roues à rayons	40.511.000	n/c
☐	187RW90	20" roues à rayons Lite	40.511.000	n/c
☐	187RW91	22" roues à rayons Lite	40.511.000	n/c
☐	187RW54	24" roues à rayons Lite	40.511.000	n/c
☐	187RW10	Sans roues arrières et sans axes	40.511.000	n/c
Pneus				
☐	187RT1	Pneumatique	40.511.000	n/c
☐	187RT2	Pneumatique avec remplissage flexel	40.511.000	45
☐	187RT3	Polyuréthane ⁹	40.511.000	45
☐	187RT4	Polyuréthane profil fin ¹⁰	40.511.000	45
☐	187RT6	Pneu haute pression ¹¹	40.511.000	n/c
☐	187RT8	Kevlar ¹⁰	40.511.000	45

SwissOption (suite)			
☐	Pelotes latérales rabattables	70.135.000	355
(920004)	☐ Barettes de montage droites		
(920005)	☐ Barettes de montage plus 25 mm, coudées		
(920006)	☐ Barettes de montage plus 50 mm coudées		
(450531)	☐ Pelotes latérales rembour., arrondies	75 x 100 mm	
(450532)	☐ Pelotes latérales rembour., arrondies	75 x 125 mm	
(450533)	☐ Pelotes latérales rembour., arrondies	75 x 150 mm	
(450534)	☐ Pelotes latérales rembour., arrondies	100 x 100 mm	
(450535)	☐ Pelotes latérales rembour., arrondies	100 x 125 mm	
(450536)	☐ Pelotes latérales rembour., arrondies	100 x 150 mm	
(450521)	☐ Pelotes latérales rembour., droites	75 x 100 mm	
(450522)	☐ Pelotes latérales rembour., droites	75 x 125 mm	
(450523)	☐ Pelotes latérales rembour., droites	75 x 150 mm	
(450524)	☐ Pelotes latérales rembour., droites	100 x 100 mm	
(450525)	☐ Pelotes latérales rembour., droites	100 x 125 mm	
(450526)	☐ Pelotes latérales rembour., droites	100 x 150 mm	
☐	(476303) Plaque de montage pour appui-tête sans appui-tête		113
☐	Appui-tête complet incl. plaque de montage	70.121.000	587
☐	Appui-tête complet sans plaque de montage	70.121.000	484
(881907)	☐ Capitonnage appui-tête moyen		
(881908)	☐ Capitonnage appui-tête large		
Hardware de fixation pour unité de siège et dossier			
☐	Pince de montage	set à 4 pce.	82
☐	Broche de sécurité	set à 4 pce.	98



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures





Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

SwissOption, illustrations


Plaque de fixation pour appui-tête

Appui-tête complet


plaque seule!



Pelotes latérales rabattables



Hardware de fixation pour unité de siège et dossier



new ZIPPIE TS	Prix de base	CHF	3670
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	